

**HEPA VAC**  
**静電気対応掃除機**

**MODEL: 35852、35857 取扱説明書**  
文書番号 TBJ-4003

**DESCO ASIA**

DESCO JAPAN 株式会社

## <はじめに>

この度は、HEPA VAC 静電気対応掃除機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、小型で高性能の業務用掃除機です。このモデルは、特に持ち運び易さを考慮して設計されています。600W の強力なモーターは、ほとんどの作業を処理することができます。コピー機、マウンター、通信機器、パソコン、プリンターなど静電気の問題になる電子機器の周辺で使用する、小型で軽量の掃除機を必要とする技術者のために開発されました。標準効率 99.97% の 0.3  $\mu$  HEPA フィルターカートリッジは、煙、大気中の塵、鉛、ガラス、花粉、すすなどに最適です。フィルターは、安全に簡単に捨てることができます。代替品には、Menda の安価で環境に配慮したフィルターもございます。HEPA フィルターの代わりに、交換用として紙フィルターもございます。このフィルターは、ほとんどの電子機器に適しています。

本製品は、静電気の影響を受けやすい電子機器にも安全です。電子線のフィルターは、電磁妨害と無線周波妨害のノイズを防ぎ、本体は静電気拡散性です。フレキシブルホース内部の接地ワイヤーとカバーは、実質的に本体から発生する静電気を除去します。

注意:この HEPA VAC 静電気対応掃除機は、業務用としてのみ設計されています。掃除機本体は静電気に敏感なすべてのアイテムから約 30cm 離してください。



### ご注意

- (1)本書の内容を無断転載することは禁止されています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

## <梱包内容>

### **35852**

0.3 μ HEPA フィルターカートリッジ	1 個
フレキシブルホース(約 180cm)	1 本
グースネックアタッチメント(約 30cm)	1 個
隙間用アタッチメント	1 個
隙間用アタッチメント用ブラシ	1 個
丸型ブラシアタッチメント	1 個
取り外し可能な電源コード(110V)	1 本

### **35857**

0.3 μ HEPA フィルターカートリッジ	1 個
フレキシブルホース(約 180cm)	1 本
グースネックアタッチメント((約 30cm)	1 個
隙間用アタッチメント	1 個
隙間用アタッチメント、ブラシ	1 個
丸型ブラシアタッチメント	1 個
取り外し可能な電源コード(110V)	1 本
持ち運び用ケース	1 個
交換用フィルター	1 個

## **別売りの付属品**

[35855](#) 掃除機用交換フィルター、ヘパ、HIGH-PERFORMANCE 用

## <操作>

フレキシブルホースを掃除機正面にしっかりと取り付けます。

適切なアタッチメントを選択し、ホース先端に差し込みます。電源コードを本体背面に接続し、反対端のプラグをコンセントに差し込みます。電気スイッチは、本体上部にあります。



### <フィルター交換の手順>

電源コードを抜き、フレキシブルホースを外します。吸い込み口が上になるように掃除機を垂直に立てた状態で、ストッパーを上を持ち上げ、アース線を傷つけないように気をつけながら吸い込み口の蓋を外します。(新しいフィルターを取り付ける際に、アース線が蓋に引っかかる可能性があるため、注意してください。)



掃除機の持ち手を掴み、本体を前方に傾け、フィルターカートリッジをスライドさせて引き出します。



適切な方法でフィルターを廃棄し、新しいフィルターカートリッジをモーター前面側に差し込みます。フィルターのラベルは上向きになります。

位置を注意深く合わせながら蓋を元の位置に戻します。ストッパーを押し、2つ目の刻み目までしっかりと押し込みます。

### <持ち運ぶ時の注意>

電源コードをコンセントと掃除機から抜きます。持ち運び用ケースがない場合は、すべての部品とフレキシブルホースを外して、配送時に入っていた箱に入れてください。本体のホース差し込み口の端にオレンジの栓を挿入し、中身が出ないようにしてください。

### <仕様>

騒音レベル	84db
静圧	水柱高さ: 約 127.2cm
モーター	600W
フィルター容量	946cc

ホースカバーは、サントプレーンという導電性素材でできており、ホースの両端は静電気に安全なポリプロピレン素材です。

#### 限定保証

弊社の保証規定に関する詳細は

<http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx>

をご覧ください

## 保証規定

本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。

本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。

- (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
- (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
- (3) 火災、天災、地変等による故障。
- (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。

保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。

\* 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

\* 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番       | 4) ご購入年月日       |
| 2) 製品シリアルナンバー      | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先          |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

# DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街い 193-12

Tel: 043-309-4470

<http://www.descoasia.co.jp/>